



Herramienta de Crimpeo

Descripción

OPHE336F1

La Herramienta de Crimpeo de Optronics, tiene un diseño de cabezal en ángulo, el cual no permite que la mano se doble durante el proceso de crimpado. Los dados pueden realizar el crimpado a los conectores ST, FC y SC; herramienta de fácil manejo y cómoda.

Fabricada en acero horneado en color negro para prolongar su vida. Ofrece mangos recubiertos de plástico suave para dar mayor comodidad y menor distancia entre los mangos para un buen agarre, lo cual la hace ideal para manos pequeñas. Su mecanismo de trinquete minimiza el esfuerzo para realizar el ciclo de crimpado, cuando se termina el proceso el mecanismo se libera para comenzar nuevamente con el siguiente ciclo.



Características

- Herramienta de crimpado para conectores ST, FC y SC estándar de fibra óptica.
- Mecanismo con trinquete de fácil liberación.
- Diseño con cabezal en ángulo, no permite que la muñeca se doble en la operación de crimpado.
- Ideal para manos pequeñas, ya que la distancia entre los mangos se reduce.
- Mangos de plástico suave, ergonómico y cómodo.
- Fabricada en acero tratado térmicamente.
- Acabado en polvo electroestático horneado en color negro.

Diseño

- Cabezal en ángulo
- Mangos de plástico suave
- Dados
- Sistema de trinquete
- Cavidad para alojar las navajas
- Cabeza

Especificaciones

Material	Cuerpo	Acero tratado térmicamente		
	Mangos	Plástico suave (recubrimiento)		
	Acabado	Polvo electroestático horneado en color negro		
Cuerpo	Fabricado en acero tratado térmicamente con un acabado en óxido negro para prolongar su vida			
Dados	Los dados tienen cavidades para diferentes conectores.			
	Cavidad	Medida		
	Tipo oval	.042" / 1.07mm		
		.068" / 1.733mm		
		Pulgadas	Milímetros	Conectores
		.133	3.38mm	FC, SC
		.162	4.11	FC, SC
	.195	4.95	ST	
Mangos	Recubiertos de plástico suave, ergonómico y cómodo. Se redujo la distancia entre los mangos para un buen agarre.			
Sistema de trinquete	Minimiza el esfuerzo para realizar el proceso de crimpado, cuando se termina el proceso, el mecanismo se libera para comenzar nuevamente con el siguiente ciclo.			
Dimensiones	Crimpeadora cerrada	220mm x 70mm A		
	Crimpeadora abierta	220mm x 165mm A		
Peso	475g			